
HellermannTyton





Segura, Higiênica e Eficiente

A contaminação de alimentos e medicamentos com resíduos ou objetos estranhos é uma grande preocupação nos processos de fabricação. Além de prejudicar a saúde, ou até mesmo oferecer risco de morte aos consumidores, uma contaminação pode causar danos irreparáveis à reputação de uma marca.

Acidentes podem ocorrer durante os processos produtivos, como, por exemplo, uma abraçadeira pode ser cortada ou danificada e parte dela pode entrar em contato com os alimentos.

Sempre atenta às necessidades do mercado, a Hellermanntyton, fabricante mundial de soluções inovadoras e de alta performance para gerenciamento de fios e cabos, desenvolveu a solução ideal para minimizar tais riscos. Trata-se da linha de **Produtos Detectáveis, produzidos em poliamida 6.6, Polietileno e Polipropileno, com partículas metálicas em sua composição**, podendo ser identificados por equipamentos de detecção magnética ao longo dos processos de fabricação, bem como por equipamentos de Raio-X. Além disso, essa linha foi desenvolvida na cor azul para propiciar também sua detecção visual.

Os materiais utilizados na fabricação de nossos produtos para indústria alimentícia e farmacêutica estão adequados aos requisitos da **US Food and Drug Administration (FDA), EC nº 1935/2004**, além de ser isento de plastificante DEHP (di (2-etilhexil) ftalato), considerado perigoso para a saúde.


A linha de produto detectável visa ainda, o auxílio na utilização de boas práticas de fabricação recomendadas pela **ANVISA (RDC-14)**, facilitando a identificação do material por detectores de metal, prática contemplada na abordagem **HACCP*** - análise de perigos e pontos críticos de controle.

*HACCP (APPCC) - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle



Trata-se de um sistema proativo que identifica os perigos potenciais à segurança do alimento, desde a obtenção das matérias-primas até o consumo, reduzindo enormemente o risco de contaminação e a perda da produção. Isso garante maior responsabilidade no processo e segurança à saúde do consumidor.

• Tipos de detecção (imagens ilustrativas):









Detecção por Raio-X

Detecção magnética

Detecção visual

• Passo a passo do processo de detecção:













Abraçadeiras MCT

As abraçadeiras detectáveis MCT foram desenvolvidas para atender às necessidades das indústrias alimentícia e farmacêutica.

Seu processo de fabricação envolve a inclusão de partículas metálicas, o que torna possível a detecção das abraçadeiras, ou pedaços delas, por equipamentos de detecção de metal. Portanto, esta linha de produtos proporciona amarrações de fios e cabos em áreas de processos de manufatura, sem correr o risco de que elas contaminem alimentos ou medicamentos.

- Podem ser utilizadas tanto na linha de produção, como em equipamentos instalados em áreas adjacentes aos processos de manufatura;
- Sua cor azul facilita a identificação visual;
- Podem ser incluídas nos processos de HACCP;
- Disponíveis em vários tamanhos.







MATERIAL	Poliamida 6.6 com partículas metálicas (PA66MP)
Cor	Azul
Temperatura de Trabalho	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94 HB
Especificações	FDA e EC nº 1935/2004



		Tensão	o Mín. R	uptura	C			Diâmetro		
Referência	Embalagem (peças)	kgf	lbs	N	Comprimento L (mm)	Largura W (mm)	máximo de Amarração (mm)	Ferramenta de Aplicação		
MCT18R	100	8,0	18,0	80,0	100,0	2,50	22,0	EVO7, MK3P, MK7P, MK7HT		
MCT30R	100	14,0	30,0	135,0	150,0	3,5	35,0	EVO7, MK3P, MK7P, MK7HT,		
MCT50R	100	22.0	50.0 225.0		200,0	4,6	50,0	EVO9, MK9P, EVO9HT		
MCT50L	100	22,0	50,0	225,0	380,0	4,7	110,0	EVOO MIKOD EVOOUT		
MCT120R	100	54,0	120,0	535,0	390,0	7,60	100,0	EVO9, MK9P, EVO9HT		





Fixadores MCMB

As bases de fixação MCMB são ideais para aplicação das abraçadeiras MCT, inclusive em áreas de alta vibração, como equipamentos para produção de alimentos e máquinas automáticas de embalagem.

Características e Benefícios

- Praticidade na instalação com parafusos ou rebites;
- Fornece uma solução de fixação segura para cabos, tubos e manqueiras:
- 4 entradas para a inserção das abraçadeiras;
- As partículas metálicas proporcionam detecção até mesmo para pequenos fragmentos;
- Redução no risco de contaminação dentro de produtos alimentícios.
- Podem ser incluídas nos processos de APPCC (HACCP).





MATERIAL	Poliamida 6.6 com partículas metálicas (PA66MP)
Cor	Azul
Temperatura de Trabalho	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94 HB
Especificações	FDA




Referência	Embalagem (peças)	Comprimento L (mm)	Largura W (mm)	Largura máxima de abraçadeira (mm)	Diâmetro do Furo Ø (mm)
МСМВ3	100	19,0	19,0	3.5	3.1
MCMB4	100	28,0	28,0	4.7	4.0

Organizador de Cabos Spiral Tube MC

O Spiral Tube com partículas metálicas foi desenvolvido para aplicações em indústrias e máquinas de processamento de alimentos.

Características e Benefícios

- Alto teor de metal para detecção confiável com equipamento de detecção padrão;
- · Aço inoxidável preserva a resistência à corrosão;
- Solução ideal para proteger e organizar cabos e mangueiras;
- Flexibilidade que garante uma perfeita acomodação do chicote de cabos;
- Ramificação dos cabos em qualquer ponto.



MATERIAL	Polietileno (PE) com particulas metálicas (MP)
Cor	Azul
Temperatura de Trabalho	-60°C a +80°C, intermitente até 120°C
Flamabilidade	UL94 HB
Especificações	FDA



Referência	Embalagem (peças)	Diâmetro de aplicação	Espessura da parede
SBPEMC4	30 m	1/4"	1,40
SBPEMC9	30 m	1/2"	1,80
SBPEMC16	30 m	3/4"	1,00



Organizador de Cabos Helawrap MC

O Helawrap MC com partículas metálicas é ideal para a instalação e manutenção de máquinas de processamento de alimentos com maior rapidez.


Características e Benefícios

- Alto teor de metal para detecção confiável com equipamento de detecção padrão;
- Aplicação rápida e fácil;
- · Aço inoxidável preserva a resistência à corrosão;
- Solução ideal para organização e proteção de cabos e mangueiras;
- · Altamente flexível;
- Excelente proteção contra abrasão;
- Facilidade de acesso a qualquer ponto do cabo em virtude de sua flexibilidade e aberturas laterais;
- · Pode ser removido e reaplicado rapidamente;
- Acompanha uma ferramenta de aplicação.









MATERIAL Polietileno (PE) com particulas metálic		
Cor	Azul	
Temperatura de Trabalho	-60°C a +100°C, intermitente até 140°C	
Flamabilidade	UL94 HB	
Especificações	FDA	



Referência	Embalagem (peças)	Diâmetro de aplicação	Ferramenta de Aplicação
HWPPMC16	25 m	5/8"	HAT16
нwррмс20	25 m	3/4"	HAT20
HWPPMC25	25 m	1"	HAT25
Н WPPMC30	25 m	11/4"	HAT30

EVO7SP

Ferramenta manual de aplicação de abraçadeira. A EVO7SP é leve e foi desenvolvida para proteger os usuários de sofrerem lesões por esforços repetitivos. O corte rente à cabeça da abraçadeiras não deixa rebarbas agudas que podem provocar lesões nos usuários.

Referência	Usar com abraçadeiras das séries:	Peso (g)
EVO7SP	T18 a T80	275



EVO9SP

Ferramenta manual de aplicação de abraçadeira. A EVO9SP é leve e desenvolvida para se encaixar confortavelmente na mão do usuário. O corte rente à cabeça da abraçadeiras não deixa rebarbas agudas que podem provocar lesões nos usuários.

Referência	Usar com abraçadeiras das séries:	Peso (g)
EVO9SP	T50, T80, T120, T150 e T250	359







HellermannTyton

HellermannTyton Ltda Avenida José Benassi, n°100 Pq. Industrial - Jundiaí / SP CEP 13213-085

Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090 E-mail: vendas@hellermanntyton.com.br Site: www.hellermanntyton.com.br